

高作業性タイプのクリヤー

レタンPG マルチクリヤー XP・XR

RETAN PG
MULTI CLEAR XP・XR



ベース 5:1 硬化剤(通常仕様)

コード	製品名	容量	特長・摘要
92-381-026	レタンPGマルチクリヤーXPベース	16L	指触乾燥が速いマルチタイプのクリヤー。
94-381-028	レタンPGマルチクリヤーXRベース	16L	艶感に優れた常温乾燥タイプ。
381-200	レタンPGエコマルチ硬化剤標準形	4L	標準タイプ硬化剤。
381-201	レタンPGエコマルチ硬化剤速乾形	4L	速乾タイプ硬化剤。
381-202	レタンPGエコマルチ硬化剤遅乾形	4L	遅乾タイプ硬化剤。

●硬化剤の選び方

クリヤーベース	エコマルチ硬化剤	温度 (°C)						
		5	10	15	20	25	30	35
XP	遅乾形				
	標準形			
	速乾形
XR	遅乾形				
	標準形			
	速乾形

ークリヤーXPー

●乾燥

項目\温度	20°C	60°C
指触乾燥時間	3分	—
コンパウンド磨き可能時間	6時間	20分
屋外放置可能時間	コンパウンド磨き可能時間+16時間	

●ベース・硬化剤・シンナーの配合量

ベース	硬化剤	シンナー
クリヤーXPベース 100	エコマルチ硬化剤 20	レタンPGエコシンナー各種 20~30
クリヤーXPベース 100	HXプラスチック硬化剤 40	レタンPGエコシンナー各種 20~40

※シンナーはレタンPGエコ HSシンナーも使用可能。

ークリヤーXRー

●乾燥

項目\温度	20°C	60°C
指触乾燥時間	5分	—
コンパウンド磨き可能時間	6時間	20分
屋外放置可能時間	コンパウンド磨き可能時間+16時間	

●ベース・硬化剤・シンナーの配合量

ベース	硬化剤	シンナー
クリヤーXRベース 100	エコマルチ硬化剤 20	レタンPGエコシンナー各種 10~20
クリヤーXRベース 100	HXプラスチック硬化剤 40	レタンPGエコシンナー各種 20~40

※シンナーはレタンPGエコ HSシンナーも使用可能。