

ウレタン系プラサフ

研ぎを極めたウレタンプラサフ

JUSTウレタンプラサフ

JUST URETHANE PRIMER SURFACER

ベース 100:10 硬化剤



コード	製品名	容量	特長・摘要	調合
327-740	JUSTウレタンプラサフ ベース	4kg	●ベース色(明度:N-8.0) ●肉持ち感に優れる。 ●研磨性が抜群に良い。	ベース:100 硬化剤:10 シンナー: (プラサフ仕様) 20~40 (スプレー缶仕様) 5~20
327-741	JUSTウレタンプラサフ 硬化剤	0.4kg	※硬化剤の色は茶褐色	
14-294-XXX	レタンPGエコ シンナー	16L		

※シンナーはレタンPGエコ HSシンナー、レタンPGハイブリッド シンナーも使用可能。

●塗装条件

仕様	I.H.S粘度 (20℃)	膜厚 (μm)	硬化条件			可使用時間 (20℃)
			指触乾燥	研磨可能	上塗可能	
プラサフ仕様	13~18秒	50~60	(20℃)	(20℃)	20分以上/60℃	1時間以内
スプレー缶仕様	20~60秒	100~150	5分	1.5時間以上	3時間以上/20℃	

●プラスチックバンパー要領

ベース	硬化剤 (%)	シンナー (%)
100	HXプラスチック硬化剤 プラスチック用マルチ硬化剤 20	各種シンナー 20~40

乾燥時間 40分/60℃

塗装上の注意事項

- 1) 硬化剤配合後、すぐに塗装してください。
- 2) 上記の表は参考値です。
諸条件で変動しますのでご注意ください。
- 3) 強制乾燥の際には、必ず10分程度のセッティングタイムを取ってください。